



TMS028

TMS028 2xTL-D36W HFS

TMS028, 2, MASTER TL-D, 36 W, HF Standard

TMS028 to belka ogólnego zastosowania dla 1 lub 2 świetlówek TL-D, zawierająca optyki do oświetlenia ogólnego. Może być zwieszana lub montowana na powierzchni. W ramach akcesoriów dostępne są raster z lameli, zaślepki oraz złączki do montażu w linii. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach).

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HFS [HF Standard]
Okablowanie przelotowe	-
Rodzina produktów	TMS028 [TMS028]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	2
-----------------------	---

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	36 W
Połączenie	-

Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	960 mm
Całkowita długość	1 232 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TMS028 2xTL-D36W HFS
Pełna nazwa produktu	TMS028 2xTL-D36W HFS
Full EOC	871155913554000
Kod zamówienia	13554000
Materiał Nr (12NC)	910402217103
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559135540
Numerator - Packs per outer box	1

TMS028

EAN/UPC – Opakowanie	8711559135540
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product
TMS028 2xTL-D36W HFS

