



TMS028

TMS028 2xTL-D58W HFS

TMS028, 2, MASTER TL-D, 58 W, HF estándar

TMS028 es una luminaria industrial para 1 ó 2 lámparas fluorescentes TL-D, con reflector incluido para iluminación general. Admite montaje suspendido o adosado. Óptica de lamas, tapas finales y piezas de unión en línea disponibles como accesorios.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	TL-D [MASTER TL-D]
Equipo	HFS [HF estándar]
Cableado de paso	-
Código de gama de producto	TMS028 [TMS028]
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s

Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	2

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Consumo de energía	58 W
Conexión	-

Mecánicos y de carcasa	
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	1.260 mm
Longitud global	1.532 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TMS028 2xTL-D58W HFS
Nombre completo del producto	TMS028 2xTL-D58W HFS
Full EOC	871155913555700
Código de pedido	13555700
Código 12NC	910402217203
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559135557
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1

TMS028

Embalaje con código EAN/UPC

8711559135557

Plano de dimensiones



Product

TMS028 2xTL-D58W HFS

