



# TMS 022

## TMS022 1xTL-D36W HF

TMS022, 1, MASTER TL-D, 36 W, Electrónico, alta frecuencia

TMS022 es una regleta funcional y económica de montaje adosado para 1 ó 2 lámparas fluorescentes TL-D. Permite elegir entre dos reflectores para iluminación simétrica o asimétrica. La instalación es rápida, sencilla, y puede realizarse con una sola mano. La regleta orientable flexibiliza la conexión (entrada de cable central o por tapas finales).

### Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	TL-D [MASTER TL-D]
Equipo	HF [Electrónico, alta frecuencia]
Código de gama de producto	TMS022 [TMS022]
Marca CE	Si
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s

Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	1
Tipo de óptica	-

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 a 240 V
Consumo de energía	36 W

Mecánicos y de carcasa	
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	900 mm
Longitud global	1.225 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TMS022 1xTL-D36W HF
Nombre completo del producto	TMS022 1xTL-D36W HF
Full EOC	871829104531199
Código de pedido	04531199
Código 12NC	910402269403

## TMS 022

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291045311
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12

Embalaje con código EAN/UPC	8718291044857
-----------------------------	---------------

### Plano de dimensiones



#### Product

TMS022 1xTL-D36W HF

