



# Lineco TMS022

## TMS022 1xTL-D36W HF

TMS022, 1, MASTER TL-D, 36 W, Eletrónico, alta frequência

A Lineco TMS022 é uma régua funcional e económica de montagem na superfície para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes TL-D. Proporciona uma variedade de duas ópticas, para iluminação simétrica e assimétrica. A instalação é rápida e não carece de ferramentas, podendo ser realizada sem ajuda. O bloco de contacto reposicionável permite uma ligação flexível (com o cabo a entrar ao centro ou através dos tampões). Há uma grande variedade de acessórios.

### Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL-D [MASTER TL-D]
Equipamento	HF [Eletrónico, alta frequência]
Código da família de produtos	TMS022 [TMS022]
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s

### Caraterísticas técnicas da luz

Número de fontes de luz	1
Tipo de ótica	-

### Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	230 a 240 V
Consumo de Energia	36 W

### Características mecânicas e compartimento

Distância do comprimento do ponto de fixação (Nom.)	900 mm
Comprimento global	1.225 mm

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

### Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
---------------------------------------	---------------

### Dados do produto


Nome de produto da encomenda	TMS022 1xTL-D36W HF
Nome do produto completo	TMS022 1xTL-D36W HF
Código do produto completo	871829104531199
Código de encomenda	04531199
N.º material (12NC)	910402269403

## Lineco TMS022

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291045311
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12

EAN/UPC - Caso	8718291044857
----------------	---------------

### Desenho dimensional



#### Product

TMS022 1xTL-D36W HF

