



Lineco TMS022

TMS022 1xTL-D58W HF

TMS022, 1, MASTER TL-D, 58 W, Eletrónico, alta frequência

A Lineco TMS022 é uma régua funcional e económica de montagem na superfície para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes TL-D. Proporciona uma variedade de duas ópticas, para iluminação simétrica e assimétrica. A instalação é rápida e não carece de ferramentas, podendo ser realizada sem ajuda. O bloco de contacto reposicionável permite uma ligação flexível (com o cabo a entrar ao centro ou através dos tampões). Há uma grande variedade de acessórios.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL-D [MASTER TL-D]
Equipamento	HF [Eletrónico, alta frequência]
Código da família de produtos	TMS022 [TMS022]
Marca CE	Sim
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Caraterísticas técnicas da luz	
Número de fontes de luz	1
Tipo de ótica	-
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	230 a 240 V
Consumo de Energia	58 W


Características mecânicas e compartimento	
Distância do comprimento do ponto de fixação (Nom.)	900 mm
Comprimento global	1.525 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Condições de aplicação	
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TMS022 1xTL-D58W HF
Nome do produto completo	TMS022 1xTL-D58W HF
Código do produto completo	871829104533599
Código de encomenda	04533599
N.º material (12NC)	910402269603

Lineco TMS022

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291045335
Numerador – Embalagens por caixa exterior	9

EAN/UPC - Caso	8718291044871
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product
TMS022 1xTL-D58W HF

