



Lineco TMS022

TMS022 2xTL-D58W HF

TMS022, 2, MASTER TL-D, 58 W, HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás

A Lineco egy funkcionális és gazdaságos felületre szerelhető szabadonsugárzó 1 vagy 2 TL-D fénycsőhöz. Szimmetrikus vagy aszimmetrikus reflektorok külön rendelhetők hozzá. A felszerelés gyors, szerszám nélküli és egyedül kivitelezhető. Az áthelyezhető csatlakozóegység rugalmas bekötést tesz lehetővé (kábelbevezetéssel középen vagy a végsapkákon keresztül). A felpattintható kiegészítő elemek széles választéka érhető el.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]
Működtető szerelvény	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás
Termékcsalád kódja	TMS022 [TMS022]
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
Optikai típus	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230–240 V


Teljesítményfelvétel	58 W
Mechanika és tokozás	
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	900 mm
Teljes hossz	1 525 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TMS022 2xTL-D58W HF

Lineco TMS022

Teljes terméknev	TMS022 2xTL-D58W HF
Full EOC	871829104534299
Rendelési kód	04534299
Cikkszám (12NC)	910402269703
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291045342
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291044888

Méretezett rajza



Product

TMS022 2xTL-D58W HF

