



# EFix a plafone TCS260

## TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL WH

EFix surface mounted, 1, 49 W, 830 bianco caldo, Reattore elettronico digitale DALI touch and dim, Ottica semi-lucida doppia parabolica, ActiLume, Bianco

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Controllo integrato	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Marchio CE	Si
Unità elettrica/alimentatore	HFD-T [Reattore elettronico digitale DALI touch and dim]	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]		
Tier	Performance		

## EFix a plafone TCS260

### Dati tecnici di illuminazione

Numero di sorgenti luminose	1
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	Ottica semi-lucida doppia parabolica
Tipo copertura ottica	-

### Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	49 W

### Meccanica e corpo

Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.300 mm
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	1.541 mm

### Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I


### Condizioni di applicazione

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
------------------------------------	-----------------

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL WH
Nome completo prodotto	TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL WH
Full EOC	872790061961400
Codice d'ordine	61961400
Codice materiale (12NC)	910402287612
Codice locale	61961400
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900619614
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900619614

## Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

