



EFix montáž na povrch TCS260

TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, 830 teplá bílá, VF regulátor pro dotykové stmívání DALI, Pololesklá optika, dvojité parabolická, ActiLume, Bílá

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovějšími technologiemi Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

Údaje o produktu


Obecné informace		Značka hořlavosti	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	
Předřadník	HFD-T [VF regulátor pro dotykové stmívání DALI]	Světelné technické	
Kód produktové řady	TCS260 [EFix surface mounted]	Počet světelných zdrojů	2
Vrstva	Výkon	Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Vestavěné ovládání	ActiLume	Typ optiky	Pololesklá optika, dvojité parabolická
Značka CE	Ano		

EFix montáž na povrch TCS260

Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Mechanické a materiály	
Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	1 000 mm
Barva těla	Bílá
Celková délka	1 241 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH
Celý název výrobku	TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH
Full EOC	872790062190700
Objednací kód	62190700
Číslo materiálu (12NC)	910402298912
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900621907
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900621907

Rozměrové výkresy



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	1 000 mm	500 mm	1 241 mm

