



EFix TCS260

TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, 830 barwa ciepło-biała, HF DALI z dotykowym ściemnianiem, Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna, ActiLume, Biel

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetłówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Znak CE	Tak
Osprzęt	HFD-T [HF DALI z dotykowym ściemnianiem]	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Rodzina produktów	TCS260 [EFix surface mounted]	Dane techniczne oświetlenia	
Tier	Wydajność	Liczba źródeł światła	2
Sterownik wbudowany	ActiLume		

EFix TCS260

Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna
Typ klosza	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	28 W

Mechanika i korpus

Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	1 000 mm
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 241 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I



Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
-------------------------------------	-------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH
Pełna nazwa produktu	TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH
Full EOC	872790062190700
Kod zamówienia	62190700
Materiał Nr (12NC)	910402298912
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900621907
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900621907

Rysunki techniczne



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	1 000 mm	500 mm	1 241 mm

