



EFix påmonteret TCS260

TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, 830 Varm hvid, HF DALI, Semi-højglans optik, dobbeltparabolsk, Hvid

EFix TL5-armaturserien er det økonomiske valg kombineret med en ny form der muliggør store energibesparelser, når gamle elektromagnetiske installationer erstattes med den nyeste Philips teknologi. Seriens optiske funktion overholder både danske og europæiske normer og sikrer bedre belysningskvalitet. Philips MASTER TL5-lyskilder, kan anvendes med en højfrekvensforvælger, som gør det muligt at opnå betydelige energibesparelser. Disse besparelser kan øges yderligere, hvis man bruger LuxSense dagslysregulering der er indbygget i armaturet. EFix praktiske design inkluderer både indbyggede og nedhængte armaturer i ét design. Med et let aftageligt topdæksel kan armaturet indstilles til at levere direkte eller indirekte belysning. EFix leveres med lyskilder og er klar til installation, hvilket forkorter installationstiden. EFix indbygget er den idelle tilføjelse til Philips' udvalg af armaturer til generel belysning til kontorer og forretninger.

Produkt data



Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Kode for lampeserie	TL5 [TL5]		
Forkobling	HFD [HF DALI]		
Produktseriekode	TCS260 [EFix surface mounted]		
Plan	ydelse		
Indbygget lysstyringssystem	-		
CE-mærke	Ja		
Lysteknisk			
Antal lyskilder	2		
Lyskildefarve	830 Varm hvid		
Optiktype	Semi-højglans optik, dobbeltparabolsk		
Optikafskærmningstype	-		

EFix påmonteret TCS260

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Strømforbrug	28 W
Mekanik og armaturhus	
Afstand (længde) til fastgørelsespunkt (nom.)	1.000 mm
Farve på armaturhus	Hvid
Samlet længde	1.241 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Anvendelsesbetingelser	
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata	
Ordreproduktnavn	TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH
Det fulde produktnavn	TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH
Full EOC	872790062154900
Ordrekode	62154900
Materialenr. (12NC)	910402299212
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900621549
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8727900621549

Målskitse



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH	1.000 mm	500 mm	1.241 mm

