



# Centura 2

## TCS160 2xTL-D58W HFS L1

CENTURA 2, 2, MASTER TL-D, 58 W, HF Standard, Grille à lamelles plate

Centura2 TCS160 est un luminaire pour montage en saillie, doté d'un design contemporain, destiné à l'éclairage des bureaux, des écoles et des espaces de vente. La conjugaison d'un ballast électronique (HF) (en option) et d'une installation aisée représente une solution rentable qui permet des économies considérables d'énergie et de maintenance. La gamme Centura2 offre un choix de lampes TL-D, trois tailles de caissons et quatre types d'optiques.

### Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Appareillage	HFS [HF Standard]
Code famille de produits	TCS160 [CENTURA 2]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 960 °C, durée 5 s
Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	2
Type d'optique	Grille à lamelles plate
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	58 W


Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 200 mm
Longueur totale	1 567 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0.3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCS160 2xTL-D58W HFS L1
Nom de produit complet	TCS160 2xTL-D58W HFS L1
Code EOC	871155913850300
Code de commande	13850300

## Centura 2

Code 12NC	910402365512
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559138503
Conditionnement par carton	1

Codes EAN/UPC – Boîte	8711559138503
-----------------------	---------------

### Schéma dimensionnel



Product	A	B
TCS160 2xTL-D58W HFS L1	1 200 mm	1 567 mm

