



# Centura 2

## TCS160 2xTL-D36W HFS C3

CENTURA 2, 2, MASTER TL-D, 36 W, HF Standard, Grille aluminium mate, miroir haute brillance

Centura2 TCS160 est un luminaire pour montage en saillie, doté d'un design contemporain, destiné à l'éclairage des bureaux, des écoles et des espaces de vente. La conjugaison d'un ballast électronique (HF) (en option) et d'une installation aisée représente une solution rentable qui permet des économies considérables d'énergie et de maintenance. La gamme Centura2 offre un choix de lampes TL-D, trois tailles de caissons et quatre types d'optiques.

### Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Appareillage	HFS [HF Standard]
Code famille de produits	TCS160 [CENTURA 2]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 960 °C, durée 5 s
Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	2
Type d'optique	Grille aluminium mate, miroir haute brillance
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	36 W


Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	900 mm
Longueur totale	1 267 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCS160 2xTL-D36W HFS C3
Nom de produit complet	TCS160 2xTL-D36W HFS C3
Code EOC	871155913855800

## Centura 2

Code de commande	13855800
Code 12NC	910402366012
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559138558

Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559138558

### Schéma dimensionnel



Product	A	B
TCS160 2xTL-D36W HFS C3	900 mm	1 267 mm

