



# EFix TCS260

## TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH

EFix surface mounted, 1, 28 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Standard, Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna, Biel

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetłówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

### Dane produktu

| Informacje ogólne   |                               |                             |                                                            |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp    | TL5 [TL5]                     | Znak CE                     | Tak                                                        |
| Osprzęt             | HFS [HF Standard]             | Oznaczenie palności         | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Rodzina produktów   | TCS260 [EFix surface mounted] | Dane techniczne oświetlenia |                                                            |
| Tier                | Wydajność                     | Liczba źródeł światła       | 1                                                          |
| Sterownik wbudowany | -                             |                             |                                                            |

EFix TCS260

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Barwa źródła światła | 830 barwa ciepło-biała                            |
| Typ optyki           | Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna |
| Typ klosza           | -                                                 |

Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Napięcie wejściowe | 220 do 240 V |
| Zużycie energii    | 28 W         |

Mechanika i korpus

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Odległość od punktu zaczepienia (Nom) | 1 000 mm |
| Kolor Korpusu                         | Biel     |
| Całkowita długość                     | 1 241 mm |

Certyfikaty i zastosowania

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Kod stopnia ochrony | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Klasa ochrony IEC   | Klasa bezpieczeństwa I                  |



Warunki dotyczące zastosowań

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nadaje się do losowego przełączania | Nie dotyczy |
|-------------------------------------|-------------|

Dane techniczne produktu

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH |
| Pełna nazwa produktu            | TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH |
| Full EOC                        | 872790061113700            |
| Kod zamówienia                  | 61113700                   |
| Materiał Nr (12NC)              | 910402374112               |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                          |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8727900611137              |
| Numerator - Packs per outer box | 1                          |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8727900611137              |

Rysunki techniczne



| Product                    | A        | B      | C        |
|----------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH | 1 000 mm | 500 mm | 1 241 mm |

