



EFix montáž na povrch TCS260

TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, 830 teplá bílá, HF Standard, Matná zrcadlová žebrovaná lamelová mřížková clona, Bílá

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFS [HF Standard]
Kód produktové řady	TCS260 [EFix surface mounted]
Vrstva	Výkon
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Světelné technické	
Počet světelných zdrojů	2
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Matná zrcadlová žebrovaná lamelová mřížková clona
Typ optického krytu	-

EFix montáž na povrch TCS260

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Mechanické a materiály	
Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	1 000 mm
Barva těla	Bílá
Celková délka	1 241 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení	
Objednací název produktu	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH
Celý název výrobku	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH
Full EOC	872790061140300
Objednací kód	61140300
Číslo materiálu (12NC)	910402376812
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900611403
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900611403

Rozměrové výkresy



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH	1 000 mm	500 mm	1 241 mm

