



# EFix montáž na povrch TCS260

## TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH

EFix surface mounted, 2, 54 W, 830 teplá bílá, HF Standard, Pololesklá optika, dvojitá parabolická, Bílá

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

### Údaje o produktu

| Obecné informace    |                               | Značka hořlavosti                   |                                        |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Kód řady svítidel   | TL5 [TL5]                     | Pro montáž na běžné hořlavé povrchy |                                        |
| Předřadník          | HFS [HF Standard]             | Světelné technické                  |                                        |
| Kód produktové řady | TCS260 [EFix surface mounted] | Počet světelných zdrojů             | 2                                      |
| Vrstva              | Výkon                         | Barva světelného zdroje             | 830 teplá bílá                         |
| Vestavěné ovládání  | -                             | Typ optiky                          | Pololesklá optika, dvojitá parabolická |
| Značka CE           | Ano                           | Typ optického krytu                 | -                                      |

EFix montáž na povrch TCS260

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Provozní a elektrické            |                                      |
| Vstupní napětí                   | 220 až 240 V                         |
| Spotřeba energie                 | 54 W                                 |
| Mechanické a materiály           |                                      |
| Vzdálenost bodu upevnění (jmen.) | 1 000 mm                             |
| Barva těla                       | Bílá                                 |
| Celková délka                    | 1 241 mm                             |
| Certifikace a použití            |                                      |
| Kód ochrany proti vniknutí       | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů] |
| Třída ochrany IEC                | Bezpečnostní třída I                 |
| Podmínky použití                 |                                      |
| Vhodné pro náhodné spínání       | Nevztahuje se                        |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Označení a balení                |                            |
| Objednací název produktu         | TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH |
| Celý název výrobku               | TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH |
| Full EOC                         | 872790061150200            |
| Objednací kód                    | 61150200                   |
| Číslo materiálu (12NC)           | 910402377812               |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                          |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8727900611502              |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1                          |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8727900611502              |

Rozměrové výkresy



| Product                    | A        | B      | C        |
|----------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH | 1 000 mm | 500 mm | 1 241 mm |

