



EFix a plafone TCS260

TCS260 2x35W/830 HFS M6 SI

EFix surface mounted, 2, 35 W, 830 bianco caldo, HF Standard, Doppia feritoia parabolica ottica opaca chiusa, Argento

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]
Unità elettrica/alimentatore	HFS [HF Standard]
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]
Tier	Performance
Controllo integrato	-
Marchio CE	SI

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
---------------------------	---

Dati tecnici di illuminazione


Numero di sorgenti luminose	2
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo

EFix a plafone TCS260

Tipo di ottica	Doppia feritoia parabolica ottica opaca chiusa
Tipo copertura ottica	-
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	35 W
Meccanica e corpo	
Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.300 mm
Colore alloggiamento	Argento
Lunghezza complessiva	1.541 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TCS260 2x35W/830 HFS M6 SI
Nome completo prodotto	TCS260 2x35W/830 HFS M6 SI
Full EOC	872790061184700
Codice d'ordine	61184700
Codice materiale (12NC)	910402381212
Codice locale	61184700
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900611847
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900611847

Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 2x35W/830 HFS M6 SI	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

