



EFix utenpåliggende TCS260

TCS260 2x49W/830 HFS M6 SI

EFix surface mounted, 2, 49 W, 830 varmhvit, HF Standard, Matt optikk, dobbeltparabolsk rasterfilter, lukket, Sølvfarget

EFix TL5 armaturserien er et pålitelig, rimelig valg av innovativ belysning som gjør det mulig å spare mye på energi når gamle elektromagnetiske installasjoner erstattes av den nyeste Philips-teknologien. Seriens optiske ytelse samsvarer med de nyeste EN-12464-normene, og sikrer forbedret lyskvalitet i alle bruksområder. Brukt i kombinasjon med høyfrekvent utstyr, kan Philips MASTER TL5-lamper gjøre betydelige energibesparelser. Disse besparelsene kan økes ytterligere ved å bruke en Luxsense dagslyskontroller integrert i armaturen. Det praktiske designet til EFix kombinerer både utenpåliggende (TCS260) og nedhengte (TPS262) armaturer i ett design. Takket være armaturens lett avtakbare toppdeksel, kan strålen justeres for å gi direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lamper og er klar til montering, noe som gjør installasjonstiden kortere. EFix innfelt TBS260 kompletterer Philips sitt utvalg av armaturer for generelle belysningsapplikasjoner på kontorer og butikker.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	For montering på normalt antennebare overflater	
Forkobling	HFS [HF Standard]	Teknisk belysning	
Produktseriekode	TCS260 [EFix surface mounted]	Antall lyskilder	2
Verditrapp	Effekt	Lyskildefarge	830 varmhvit
Innebygd styring	-	Optisk type	Matt optikk, dobbeltparabolsk rasterfilter, lukket
CE-merke	Ja	Type optisk deksel	-

EFix utenpåliggende TCS260

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	49 W

Mekanikk og innfatning

Avstand, festepunkt (nom.)	1 300 mm
Innfatningsfarge	Sølvfarget
Total lengde	1 541 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I


Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
------------------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCS260 2x49W/830 HFS M6 SI
Fullstendig produktnavn	TCS260 2x49W/830 HFS M6 SI
Full EOC	872790061188500
Lokal kodebeskrivelse	3311321
Bestillingskode	61188500
Materialenr. (12NC)	910402381612
Lokal bestillingskode	3311321
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900611885
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900611885

Målskisse



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/830 HFS M6 SI	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

