



# EFix a plafone TCS260

## TCS260 2x49W/830 HFS M2 SI

EFix surface mounted, 2, 49 W, 830 bianco caldo, HF Standard, Feritoia a lamelle rigate a specchio opaco, Argento

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Marchio di infiammabilità	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	
Unità elettrica/alimentatore	HFS [HF Standard]	Dati tecnici di illuminazione	
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]	Numero di sorgenti luminose	2
Tier	Performance	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Controllo integrato	-	Tipo di ottica	Feritoia a lamelle rigate a specchio opaco
Marchio CE	SI		

## EFix a plafone TCS260

Tipo copertura ottica	-
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	49 W
<b>Meccanica e corpo</b>	
Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.300 mm
Colore alloggiamento	Argento
Lunghezza complessiva	1.541 mm
<b>Approvazione e applicazione</b>	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
<b>Condizioni di applicazione</b>	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	TCS260 2x49W/830 HFS M2 SI
Nome completo prodotto	TCS260 2x49W/830 HFS M2 SI
Full EOC	872790061189200
Codice d'ordine	61189200
Codice materiale (12NC)	910402381712
Codice locale	61189200
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900611892
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900611892

### Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/830 HFS M2 SI	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

