



# EFix TCS260

## TCS260 1x28W/840 HFS M6 WH

EFix surface mounted, 1, 28 W, 840 neutralna biel, HF Standard, Matowa optyka podwójny raster paraboliczny zamknięty, Biel

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

### Dane produktu



| Informacje ogólne   |                               | Oznaczenie palności                                        |                                                      |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp    | TL5 [TL5]                     | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |                                                      |
| Osprzęt             | HFS [HF Standard]             |                                                            |                                                      |
| Rodzina produktów   | TCS260 [EFix surface mounted] | Dane techniczne oświetlenia                                |                                                      |
| Tier                | Wydajność                     | Liczba źródeł światła                                      | 1                                                    |
| Sterownik wbudowany | -                             | Barwa źródła światła                                       | 840 neutralna biel                                   |
| Znak CE             | Tak                           | Typ optyki                                                 | Matowa optyka podwójny raster paraboliczny zamknięty |

EFix TCS260

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ klosza                            | -                                       |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                         |
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V                            |
| Zużycie energii                       | 28 W                                    |
| Mechanika i korpus                    |                                         |
| Odległość od punktu zaczepienia (Nom) | 1 000 mm                                |
| Kolor Korpusu                         | Biel                                    |
| Całkowita długość                     | 1 241 mm                                |
| Certyfikaty i zastosowania            |                                         |
| Kod stopnia ochrony                   | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Klasa ochrony IEC                     | Klasa bezpieczeństwa I                  |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań        |                            |
| Nadaje się do losowego przełączania | Nie dotyczy                |
| Dane techniczne produktu            |                            |
| Nazwa produktu na zamówieniu        | TCS260 1x28W/840 HFS M6 WH |
| Pełna nazwa produktu                | TCS260 1x28W/840 HFS M6 WH |
| Full EOC                            | 872790061196000            |
| Kod zamówienia                      | 61196000                   |
| Materiał Nr (12NC)                  | 910402382412               |
| Numerator - Quantity Per Pack       | 1                          |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie        | 8727900611960              |
| Numerator - Packs per outer box     | 1                          |
| EAN/UPC – Opakowanie                | 8727900611960              |

Rysunki techniczne



| Product                    | A        | B      | C        |
|----------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 1x28W/840 HFS M6 WH | 1 000 mm | 500 mm | 1 241 mm |

