



Efix TCS260, монтируемый на поверхность

TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH

EFix surface mounted, 1, 49 В, Нейтральный белый 840,
Высокочастотный стандартный, Глянцевая двойная
параболическая оптика, закрытая, Белый

Модельный ряд светильников EFix TL5 обладает целым набором инновационных решений, которые позволяют существенно экономить электроэнергию. Оптика, доступная для этого светильника, соответствует последним Европейским нормам EN-12464, гарантируя непревзойденное качество и комфорт освещения. Лампы Philips MASTER TL5, используемые в сочетании с электронным ВЧ ПРА, позволяют снизить энергопотребление. Для достижения еще большей экономии применяется встраиваемый в светильник контроллер уровня естественной освещенности – Luxsense. Практичный дизайн светильников EFix объединяет монтируемую на поверхность (TCS260) и подвесную (TPS262) версии в одном универсальном корпусе. Благодаря возможности удаления легко снимаемой верхней крышки, можно получить прямое или прямое / отраженное светораспределение. EFix поставляется с лампами в комплекте и требует минимум времени для установки. Встраиваемая модель EFix TBS260 дополняет линейку светильников Philips EFix для общего освещения в офисах и магазинах.

Данные о продукции

Общая информация		Код семейства продуктов	TCS260 [EFix surface mounted]
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
ПРА	HFS [Высокочастотный стандартный]	Встроенное управление	-

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения

Количество источников света	1
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Глянцевая двойная параболическая оптика, закрытая
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	49 В

Механические компоненты и корпус

Расстояние до точки фиксации (ном.)	1 300 мм
Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 541 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Не применимо
--------------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH
Полное название продукта	TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH
Полный код продукта	872790061204200
Код заказа	910402383212
Материал № (12NC)	910402383212
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900612042
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900612042

Чертеж размеров



Product	A	B	C
TCS260 1x49W/840 HFS C6 WH	1 300 мм	650 мм	1 541 мм

