



EFix adosable o suspendida

TCS260 1x54W/840 HFS A WH

EFix surface mounted, 1, 54 W, 840 blanco neutro, HF estándar, Espejo asimétrico, Blanco

La gama de luminarias EFix TCS260 constituye una opción innovadora y económica de alumbrado de oficinas. Permite ahorrar una considerable cantidad de energía sustituyendo las antiguas instalaciones electromagnéticas por la tecnología Philips más avanzada. Su rendimiento óptico cumple las últimas normas EN-12464, lo que garantiza una calidad de luz mejorada en todas las aplicaciones. Combinado con equipos de alta frecuencia, la lámpara Philips MASTER TL5 propicia un sustancial ahorro de energía. Este ahorro se puede incrementar aún más integrando un controlador de luz diurna Luxsense en la luminaria. La familia EFix TCS260 combina las luminarias de montaje adosado y suspendido en un solo diseño. La luminaria incorpora un recuperador de flujo fácilmente desmontable que permite ajustar el haz para producir alumbrado directo o directo/indirecto. EFix TCS260 se suministra con lámparas y lista para instalar, por lo que el tiempo de instalación es mínimo. La versión EFix TBS260 de montaje empotrado completa la gama de luminarias Philips para aplicaciones de iluminación general en oficinas y tiendas.

Datos del producto


Información general		Marca de inflamabilidad	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	
Equipo	HFS [HF estándar]	Datos técnicos de la luz	
Código de gama de producto	TCS260 [EFix surface mounted]	Número de fuentes de luz	1
Escalera de valor	Óptima	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Control integrado	-	Tipo de óptica	Espejo asimétrico
Marca CE	Sí		

EFix adosable o suspendida

Tipo de cubierta óptica	-
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Consumo de energía	54 W
Mecánicos y de carcasa	
Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	1.000 mm
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	1.241 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TCS260 1x54W/840 HFS A WH
Nombre completo del producto	TCS260 1x54W/840 HFS A WH
Full EOC	872790061213400
Código de pedido	61213400
Código 12NC	910402384112
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900612134
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8727900612134

Plano de dimensiones



Product	A	B	C
TCS260 1x54W/840 HFS A WH	1.000 mm	500 mm	1.241 mm

