



# Efix TCS260, МОНТИРУЕМЫЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ

## TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, Нейтральный белый 840,  
Высокочастотный стандартный, Полуглянцевая двойная  
параболическая оптика, Белый

Модельный ряд светильников EFix TL5 обладает целым набором инновационных решений, которые позволяют существенно экономить электроэнергию. Оптика, доступная для этого светильника, соответствует последним Европейским нормам EN-12464, гарантируя непревзойденное качество и комфорт освещения. Лампы Philips MASTER TL5, используемые в сочетании с электронным ВЧ ПРА, позволяют снизить энергопотребление. Для достижения еще большей экономии применяется встраиваемый в светильник контроллер уровня естественной освещенности – Luxsense. Практичный дизайн светильников EFix объединяет монтируемую на поверхность (TCS260) и подвесную (TPS262) версии в одном универсальном корпусе. Благодаря возможности удаления легко снимаемой верхней крышки, можно получить прямое или прямое / отраженное светораспределение. EFix поставляется с лампами в комплекте и требует минимум времени для установки. Встраиваемая модель EFix TBS260 дополняет линейку светильников Philips EFix для общего освещения в офисах и магазинах.

### Данные о продукции

<b>Общая информация</b>		
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Код семейства продуктов TCS260 [EFix surface mounted]
ПРА	HFS [Высокочастотный стандартный]	Лестница ценности Высокопроизводительные модели
		Встроенное управление -

## Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

### Технические характеристики освещения

Количество источников света	2
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Полуглянцевая двойная параболическая оптика
Тип оптической крышки	-

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	28 В

### Механические компоненты и корпус

Расстояние до точки фиксации (ном.)	1 000 мм
Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 241 мм

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


### Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Не применимо
--------------------------------------	--------------

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH
Полное название продукта	TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH
Полный код продукта	872790061220200
Код заказа	910402384812
Материал № (12NC)	910402384812
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900612202
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900612202

### Чертеж размеров



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	1 000 мм	500 мм	1 241 мм



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Апрель 29 – Данные для изменения