



EFix adosable o suspendida

TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH

EFix surface mounted, 2, 35 W, 840 blanco neutro, HF estándar, Óptica semibrillante, doble parabólica, Blanco

La gama de luminarias EFix TCS260 constituye una opción innovadora y económica de alumbrado de oficinas. Permite ahorrar una considerable cantidad de energía sustituyendo las antiguas instalaciones electromagnéticas por la tecnología Philips más avanzada. Su rendimiento óptico cumple las últimas normas EN-12464, lo que garantiza una calidad de luz mejorada en todas las aplicaciones. Combinado con equipos de alta frecuencia, la lámpara Philips MASTER TL5 propicia un sustancial ahorro de energía. Este ahorro se puede incrementar aún más integrando un controlador de luz diurna Luxsense en la luminaria. La familia EFix TCS260 combina las luminarias de montaje adosado y suspendido en un solo diseño. La luminaria incorpora un recuperador de flujo fácilmente desmontable que permite ajustar el haz para producir alumbrado directo o directo/indirecto. EFix TCS260 se suministra con lámparas y lista para instalar, por lo que el tiempo de instalación es mínimo. La versión EFix TBS260 de montaje empotrado completa la gama de luminarias Philips para aplicaciones de iluminación general en oficinas y tiendas.

Datos del producto


| Información general | | Marca de inflamabilidad | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Código de familias de lámparas | TL5 [TL5] | Para su montaje en superficies normalmente inflamables | |
| Equipo | HFS [HF estándar] | Datos técnicos de la luz | |
| Código de gama de producto | TCS260 [EFix surface mounted] | Número de fuentes de luz | 2 |
| Escalera de valor | Óptima | Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro |
| Control integrado | - | Tipo de óptica | Óptica semibrillante, doble parabólica |
| Marca CE | Sí | | |

EFix adosable o suspendida

| | |
|--|--------------------------------|
| Tipo de cubierta óptica | - |
| Operativos y eléctricos | |
| Tensión de entrada | 220 a 240 V |
| Consumo de energía | 35 W |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Distancia de longitud del punto de fijación (nom.) | 1.300 mm |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Longitud global | 1.541 mm |
| Aprobación y aplicación | |
| Código de protección de entrada | IP20 [Protección de los dedos] |
| Clase de protección IEC | Seguridad clase I |

| | |
|--|----------------------------|
| Condiciones de aplicación | |
| Adecuado para conmutación aleatoria | No aplicable |
| Datos de producto | |
| Nombre de producto del pedido | TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH |
| Nombre completo del producto | TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH |
| Full EOC | 872790061224000 |
| Código de pedido | 61224000 |
| Código 12NC | 910402385212 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8727900612240 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8727900612240 |

Plano de dimensiones



| Product | A | B | C |
|----------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH | 1.300 mm | 650 mm | 1.541 mm |

