



EFix montáž na povrch TCS260

TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH

EFix surface mounted, 2, 35 W, 840 neutrální bílá, HF Standard, Matná optika, dvojitá parabolická mřížková clona uzavřená, Bílá

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFS [HF Standard]
Kód produktové řady	TCS260 [EFix surface mounted]
Vrstva	Výkon
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano


Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Světelné technické	
Počet světelných zdrojů	2
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Matná optika, dvojitá parabolická mřížková clona uzavřená

EFix montáž na povrch TCS260

Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	35 W
Mechanické a materiály	
Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	1 300 mm
Barva těla	Bílá
Celková délka	1 541 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH
Celý název výrobku	TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH
Full EOC	872790061225700
Objednací kód	61225700
Číslo materiálu (12NC)	910402385312
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900612257
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900612257

Rozměrové výkresy



Product	A	B	C
TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

