



EFix TCS260

TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH

EFix surface mounted, 2, 49 W, 840 neutralna biel, HF Standard, Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy, Biel

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwi osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu


Informacje ogólne		Oznaczenie palności	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Osprzęt	HFS [HF Standard]		
Rodzina produktów	TCS260 [EFix surface mounted]	Dane techniczne oświetlenia	
Tier	Wydajność	Liczba źródeł światła	2
Sterownik wbudowany	-	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Znak CE	Tak	Typ optyki	Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy

EFix TCS260

Typ klosza	-
Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	49 W
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	1 300 mm
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 541 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH
Pełna nazwa produktu	TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH
Full EOC	872790061230100
Kod zamówienia	61230100
Materiał Nr (12NC)	910402385812
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900612301
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900612301

Rysunki techniczne



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

