



Efix TCS260, монтируемый на поверхность

TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI

EFix surface mounted, 1, 35 В, Нейтральный белый 840,
Высокочастотный стандартный, Матовая двойная
параболическая оптика, закрытая решетка, Серебристый

Модельный ряд светильников EFix TL5 обладает целым набором инновационных решений, которые позволяют существенно экономить электроэнергию. Оптика, доступная для этого светильника, соответствует последним Европейским нормам EN-12464, гарантируя непревзойденное качество и комфорт освещения. Лампы Philips MASTER TL5, используемые в сочетании с электронным ВЧ ПРА, позволяют снизить энергопотребление. Для достижения еще большей экономии применяется встраиваемый в светильник контроллер уровня естественной освещенности – Luxsense. Практичный дизайн светильников EFix объединяет монтируемую на поверхность (TCS260) и подвесную (TPS262) версии в одном универсальном корпусе. Благодаря возможности удаления легко снимаемой верхней крышки, можно получить прямое или прямое / отраженное светораспределение. EFix поставляется с лампами в комплекте и требует минимум времени для установки. Встраиваемая модель EFix TBS260 дополняет линейку светильников Philips EFix для общего освещения в офисах и магазинах.

Данные о продукции

Общая информация		Код семейства продуктов	TCS260 [EFix surface mounted]
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
ПРА	HFS [Высокочастотный стандартный]	Встроенное управление	-

Efix TCS260, монтируемый на поверхность

Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения

Количество источников света	1
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Матовая двойная параболическая оптика, закрытая решетка
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	35 В

Механические компоненты и корпус

Расстояние до точки фиксации (ном.)	1 300 мм
Цвет корпуса	Серебристый
Общая длина	1 541 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Не применимо
--------------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI
Полное название продукта	TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI
Полный код продукта	872790061242400
Код заказа	910402387012
Материал № (12NC)	910402387012
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900612424
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900612424

Чертеж размеров



Product	A	B	C
TCS260 1x35W/840 HFS M6 SI	1 300 мм	650 мм	1 541 мм

