



EFix montáž na povrch TCS260

TCS260 1x80W/840 HFS C6 SI

EFix surface mounted, 1, 80 W, 840 neutrální bílá, HF Standard, Vysoce lesklá optika, dvojitá parabolická uzavřená, Stříbrná

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

Údaje o produktu


Obecné informace		Značka hořlavosti	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	
Předřadník	HFS [HF Standard]	Světelné technické	
Kód produktové řady	TCS260 [EFix surface mounted]	Počet světelných zdrojů	1
Vrstva	Výkon	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vestavěné ovládání	-	Typ optiky	Vysoce lesklá optika, dvojitá parabolická uzavřená
Značka CE	Ano	Typ optického krytu	-

EFix montáž na povrch TCS260

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	80 W
Mechanické a materiály	
Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	1 300 mm
Barva těla	Stříbrná
Celková délka	1 541 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení	
Objednací název produktu	TCS260 1x80W/840 HFS C6 SI
Celý název výrobku	TCS260 1x80W/840 HFS C6 SI
Full EOC	872790061255400
Objednací kód	61255400
Číslo materiálu (12NC)	910402388312
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900612554
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900612554

Rozměrové výkresy



Product	A	B	C
TCS260 1x80W/840 HFS C6 SI	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

