



# EFix a plafone TCS260

## TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI

EFix surface mounted, 2, 35 W, 840 bianco neutro, HF Standard, Feritoia a lamelle rigate a specchio opaco, Argento

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali         |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada       | TL5 [TL5]                                           |
| Unità elettrica/alimentatore  | HFS [HF Standard]                                   |
| Codice famiglia prodotto      | TCS260 [EFix surface mounted]                       |
| Tier                          | Performance                                         |
| Controllo integrato           | -                                                   |
| Marchio CE                    | Si                                                  |
| Marchio di infiammabilità     | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Dati tecnici di illuminazione |                                                     |
| Numero di sorgenti luminose   | 2                                                   |
| Colore sorgente luminosa      | 840 bianco neutro                                   |
| Tipo di ottica                | Feritoia a lamelle rigate a specchio opaco          |

EFix a plafone TCS260

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tipo copertura ottica | - |
|-----------------------|---|

Funzionamento e parte elettrica

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Consumo energetico   | 35 W           |

Meccanica e corpo

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom) | 1.300 mm |
| Colore alloggiamento                        | Argento  |
| Lunghezza complessiva                       | 1.541 mm |

Approvazione e applicazione


|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| e una gestione termica    | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento I                       |

Condizioni di applicazione

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Adatto per la commutazione casuale | Non applicabile |
|------------------------------------|-----------------|

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Dati del prodotto                           |                            |
| Nome prodotto ordine                        | TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI |
| Nome completo prodotto                      | TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI |
| Full EOC                                    | 872790061267700            |
| Codice d'ordine                             | 61267700                   |
| Codice materiale (12NC)                     | 910402389512               |
| Codice locale                               | 61267700                   |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                          |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8727900612677              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                          |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900612677              |

Disegno tecnico



| Product                    | A        | B      | C        |
|----------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI | 1.300 mm | 650 mm | 1.541 mm |

