



EFix TCS260

TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI

EFix surface mounted, 2, 35 W, 840 neutralna biel, HF Standard, Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy, Srebrny

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwi osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu


Informacje ogólne		Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]		
Osprzęt	HFS [HF Standard]		
Rodzina produktów	TCS260 [EFix surface mounted]		
Tier	Wydajność		
Sterownik wbudowany	-		
Znak CE	Tak		
Dane techniczne oświetlenia			
Liczba źródeł światła	2		
Barwa źródła światła	840 neutralna biel		
Typ optyki	Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy		

EFix TCS260

Typ klosza	-
Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	35 W
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	1 300 mm
Kolor Korpusu	Srebrny
Całkowita długość	1 541 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI
Pełna nazwa produktu	TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI
Full EOC	872790061267700
Kod zamówienia	61267700
Materiał Nr (12NC)	910402389512
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900612677
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900612677

Rysunki techniczne



Product	A	B	C
TCS260 2x35W/840 HFS M2 SI	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

