



# EFix a plafone TCS260

## TCS260 2x54W/840 HFS C6 SI

EFix surface mounted, 2, 54 W, 840 bianco neutro, HF Standard, Ottica lucida doppia parabolica chiusa, Argento

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Marchio di infiammabilità	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	
Unità elettrica/alimentatore	HFS [HF Standard]	Dati tecnici di illuminazione	
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]	Numero di sorgenti luminose	2
Tier	Performance	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Controllo integrato	-	Tipo di ottica	Ottica lucida doppia parabolica chiusa
Marchio CE	Si		

## EFix a plafone TCS260

Tipo copertura ottica	-
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	54 W
<b>Meccanica e corpo</b>	
Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.000 mm
Colore alloggiamento	Argento
Lunghezza complessiva	1.241 mm
<b>Approvazione e applicazione</b>	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

<b>Condizioni di applicazione</b>	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	TCS260 2x54W/840 HFS C6 SI
Nome completo prodotto	TCS260 2x54W/840 HFS C6 SI
Full EOC	872790061272100
Codice d'ordine	61272100
Codice materiale (12NC)	910402390012
Codice locale	61272100
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900612721
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900612721

### Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 2x54W/840 HFS C6 SI	1.000 mm	500 mm	1.241 mm

