



EFix TCS260

TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH

EFix surface mounted, 1, 54 W, HF Regulator,
Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu



Informacje ogólne		Oznaczenie palności	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Osprzęt	HFR [HF Regulator]		
Rodzina produktów	TCS260 [EFix surface mounted]	Dane techniczne oświetlenia	
Tier	Wydajność	Liczba źródeł światła	1
Sterownik wbudowany	-	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Znak CE	Tak	Typ optyki	Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta

EFix TCS260

Typ klosza	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	54 W
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	1 000 mm
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 241 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH
Pełna nazwa produktu	TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH
Full EOC	872790061276900
Kod zamówienia	61276900
Materiał Nr (12NC)	910402392412
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900612769
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900612769

Rysunki techniczne



Product	A	B	C
TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH	1 000 mm	500 mm	1 241 mm

