



# EFix a plafone TCS260

## TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH

EFix surface mounted, 1, 35 W, Regolatore ad alta frequenza,  
Ottica semi-lucida doppia parabolica, Luxsense LX

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali         |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada       | TL5 [TL5]                                           |
| Unità elettrica/alimentatore  | HFR [Regolatore ad alta frequenza]                  |
| Codice famiglia prodotto      | TCS260 [EFix surface mounted]                       |
| Tier                          | Performance                                         |
| Controllo integrato           | Luxsense LX                                         |
| Marchio CE                    | Si                                                  |
| Marchio di infiammabilità     | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Dati tecnici di illuminazione |                                                     |
| Numero di sorgenti luminose   | 1                                                   |
| Colore sorgente luminosa      | 830 bianco caldo                                    |
| Tipo di ottica                | Ottica semi-lucida doppia parabolica                |

EFix a plafone TCS260

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tipo copertura ottica | - |
|-----------------------|---|

Funzionamento e parte elettrica

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Consumo energetico   | 35 W           |

Meccanica e corpo

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom) | 1.300 mm |
| Colore alloggiamento                        | Bianco   |
| Lunghezza complessiva                       | 1.541 mm |

Approvazione e applicazione


|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| e una gestione termica    | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Classe di protezione IEC: | Classe di isolamento I                       |

Condizioni di applicazione

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Adatto per la commutazione casuale | Non applicabile |
|------------------------------------|-----------------|

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Dati del prodotto                           |                               |
| Nome prodotto ordine                        | TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH |
| Nome completo prodotto                      | TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH |
| Full EOC                                    | 872790061291200               |
| Codice d'ordine                             | 61291200                      |
| Codice materiale (12NC)                     | 910402399212                  |
| Codice locale                               | 61291200                      |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8727900612912                 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                             |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900612912                 |

Disegno tecnico



| Product                       | A        | B      | C        |
|-------------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH | 1.300 mm | 650 mm | 1.541 mm |

