



EFix a plafone TCS260

TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH

EFix surface mounted, 1, 49 W, Regolatore ad alta frequenza, Ottica semi-lucida doppia parabolica, Luxsense LX

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]
Unità elettrica/alimentatore	HFR [Regolatore ad alta frequenza]
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]
Tier	Performance
Controllo integrato	Luxsense LX
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	1
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	Ottica semi-lucida doppia parabolica

EFix a plafone TCS260

Tipo copertura ottica	-
-----------------------	---

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	49 W

Meccanica e corpo

Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.300 mm
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	1.541 mm

Approvazione e applicazione


e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Condizioni di applicazione

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
------------------------------------	-----------------

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH
Nome completo prodotto	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH
Full EOC	872790061292900
Codice d'ordine	61292900
Codice materiale (12NC)	910402399312
Codice locale	61292900
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900612929
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900612929

Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

