



# EFix TCS260

## TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH

EFix surface mounted, 1, 49 W, HF Regulator, Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna, Luxsense

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwi osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

### Dane produktu


| Informacje ogólne   |                               | Oznaczenie palności                                        |                                                   |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp    | TL5 [TL5]                     | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |                                                   |
| Osprzęt             | HFR [HF Regulator]            |                                                            |                                                   |
| Rodzina produktów   | TCS260 [EFix surface mounted] | Dane techniczne oświetlenia                                |                                                   |
| Tier                | Wydajność                     | Liczba źródeł światła                                      | 1                                                 |
| Sterownik wbudowany | Luxsense                      | Barwa źródła światła                                       | 830 barwa ciepło-biała                            |
| Znak CE             | Tak                           | Typ optyki                                                 | Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna |

EFix TCS260

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ klosza                            | -                                       |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                         |
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V                            |
| Zużycie energii                       | 49 W                                    |
| Mechanika i korpus                    |                                         |
| Odległość od punktu zaczepienia (Nom) | 1 300 mm                                |
| Kolor Korpusu                         | Biel                                    |
| Całkowita długość                     | 1 541 mm                                |
| Certyfikaty i zastosowania            |                                         |
| Kod stopnia ochrony                   | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Klasa ochrony IEC                     | Klasa bezpieczeństwa I                  |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań        |                               |
| Nadaje się do losowego przełączania | Nie dotyczy                   |
| Dane techniczne produktu            |                               |
| Nazwa produktu na zamówieniu        | TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH |
| Pełna nazwa produktu                | TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH |
| Full EOC                            | 872790061292900               |
| Kod zamówienia                      | 61292900                      |
| Materiał Nr (12NC)                  | 910402399312                  |
| Numerator - Quantity Per Pack       | 1                             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie        | 8727900612929                 |
| Numerator - Packs per outer box     | 1                             |
| EAN/UPC – Opakowanie                | 8727900612929                 |

Rysunki techniczne



| Product                       | A        | B      | C        |
|-------------------------------|----------|--------|----------|
| TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH | 1 300 mm | 650 mm | 1 541 mm |

