



EFix TCS260

TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI

EFix surface mounted, 1, 35 W, HF Regulator, Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna, Luxsense

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwi osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu


Informacje ogólne		Oznaczenie palności	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Osprzęt	HFR [HF Regulator]		
Rodzina produktów	TCS260 [EFix surface mounted]	Dane techniczne oświetlenia	
Tier	Wydajność	Liczba źródeł światła	1
Sterownik wbudowany	Luxsense	Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Znak CE	Tak	Typ optyki	Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna

EFix TCS260

Typ klosza	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	35 W
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	1 300 mm
Kolor Korpusu	Srebrny
Całkowita długość	1 541 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI
Pełna nazwa produktu	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI
Full EOC	872790061294300
Kod zamówienia	61294300
Materiał Nr (12NC)	910402399912
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900612943
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900612943

Rysunki techniczne



Product	A	B	C
TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

