



EFix a plafone TCS260

TCS260 2x28W/830 HFR M6 WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, 830 bianco caldo, Regolatore ad alta frequenza, Doppia feritoia parabolica ottica opaca chiusa, Bianco

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Marchio CE	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]	Marchio di infiammabilità	Si
Unità elettrica/alimentatore	HFR [Regolatore ad alta frequenza]	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]	Dati tecnici di illuminazione	
Tier	Performance	Numero di sorgenti luminose	2
Controllo integrato	-		

EFix a plafone TCS260

Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	Doppia feritoia parabolica ottica opaca chiusa
Tipo copertura ottica	-
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	28 W
Meccanica e corpo	
Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.000 mm
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	1.241 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TCS260 2x28W/830 HFR M6 WH
Nome completo prodotto	TCS260 2x28W/830 HFR M6 WH
Full EOC	872790061306300
Codice d'ordine	61306300
Codice materiale (12NC)	910402457812
Codice locale	61306300
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900613063
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900613063

Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/830 HFR M6 WH	1.000 mm	500 mm	1.241 mm

