



EFix a plafone TCS260

TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, Regolatore ad alta frequenza, Doppia feritoia parabolica ottica opaca chiusa, Luxsense LX

EFix TL5 è un'innovativa gamma di apparecchi di illuminazione dedicata e dai costi accessibili che consente notevoli risparmi energetici quando si sostituiscono vecchi impianti elettromagnetici con le tecnologie Philips di ultima generazione. Le prestazioni delle ottiche sono conformi alle recenti norme EN-12464 e garantiscono una maggiore qualità dell'illuminazione in qualsiasi applicazione. Utilizzata congiuntamente a reattori ad alta frequenza, la lampada Philips MASTER TL5 rende possibile una consistente riduzione del consumo energetico, la quale può essere ulteriormente ottimizzata utilizzando il sistema di controllo Luxsense, integrato nell'apparecchio. Il design pratico di EFix si adatta ad apparecchi sia a sospensione sia a plafone. Grazie alla chiusura superiore facilmente removibile, è possibile regolare il fascio per l'illuminazione diretta o indiretta. EFix viene fornito nella versione KIT, pronto per l'installazione, pertanto i tempi di installazione sono ridotti al minimo. EFix a incasso va a completare la gamma Philips di apparecchi per le applicazioni di illuminazione generale in uffici ed esercizi commerciali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]
Unità elettrica/alimentatore	HFR [Regolatore ad alta frequenza]
Codice famiglia prodotto	TCS260 [EFix surface mounted]
Tier	Performance
Controllo integrato	Luxsense LX
Marchio CE	Sì


Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	2
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo

EFix a plafone TCS260

Tipo di ottica	Doppia feritoia parabolica ottica opaca chiusa
Tipo copertura ottica	-
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	28 W
Meccanica e corpo	
Distanza lunghezza punto di fissaggio (Nom)	1.000 mm
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	1.241 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX WH
Nome completo prodotto	TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX WH
Full EOC	872790061308700
Codice d'ordine	61308700
Codice materiale (12NC)	910402458412
Codice locale	61308700
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900613087
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900613087

Disegno tecnico



Product	A	B	C
TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX WH	1.000 mm	500 mm	1.241 mm

