



EFix utenpåliggende TCS260

TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH

EFix surface mounted, 2, 28 W, 54 W, HF Utøver Intelligent, Matt speil, ribbet lamellrasterfilter

EFix TL5 armaturserien er et pålitelig, rimelig valg av innovativ belysning som gjør det mulig å spare mye på energi når gamle elektromagnetiske installasjoner erstattes av den nyeste Philips-teknologien. Seriens optiske ytelse samsvarer med de nyeste EN-12464-normene, og sikrer forbedret lyskvalitet i alle bruksområder. Brukt i kombinasjon med høyfrekvent utstyr, kan Philips MASTER TL5-lamper gjøre betydelige energibesparelser. Disse besparelsene kan økes ytterligere ved å bruke en Luxsense dagslyskontroller integrert i armaturen. Det praktiske designet til EFix kombinerer både utenpåliggende (TCS260) og nedhengte (TPS262) armaturer i ett design. Takket være armaturens lett avtakbare toppdeksel, kan strålen justeres for å gi direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lamper og er klar til montering, noe som gjør installasjonstiden kortere. EFix innfelt TBS260 kompletterer Philips sitt utvalg av armaturer for generelle belysningsapplikasjoner på kontorer og butikker.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	Teknisk belysning	
Forkobling	HFPI [HF Utøver Intelligent]	Antall lyskilder	2
Produktseriekode	TCS260 [EFix surface mounted]	Optisk type	Matt speil, ribbet lamellrasterfilter
Verditrapp	Effekt	Type optisk deksel	-
Innebygd styring	-		
CE-merke	Ja		

EFix utenpåliggende TCS260

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	28 54 W

Mekanikk og innfatning

Avstand, festepunkt (nom.)	1 000 mm
Innfatningsfarge	Hvit
Total lengde	1 241 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 (Fingerbeskyttet)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I



Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
------------------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH
Fullstendig produktnavn	TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH
Full EOC	872790061321600
Lokal kodebeskrivelse	3311078
Bestillingskode	61321600
Materialenr. (12NC)	910402461812
Lokal bestillingskode	3311078
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900613216
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900613216

Målskisse



Product

TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH

