



EFix utenpåliggende TCS260

TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH

EFix surface mounted, 2, 35 W, 49 W, 80 W, HF Utøver
Intelligent, Semi-høyglanset optikk, dobbel parabolisk

EFix TL5 armaturserien er et pålitelig, rimelig valg av innovativ belysning som gjør det mulig å spare mye på energi når gamle elektromagnetiske installasjoner erstattes av den nyeste Philips-teknologien. Seriens optiske ytelse samsvarer med de nyeste EN-12464-normene, og sikrer forbedret lyskvalitet i alle bruksområder. Brukt i kombinasjon med høyfrekvent utstyr, kan Philips MASTER TL5-lamper gjøre betydelige energibesparelser. Disse besparelsene kan økes ytterligere ved å bruke en Luxsense dagslyskontroller integrert i armaturen. Det praktiske designet til EFix kombinerer både utenpåliggende (TCS260) og nedhengte (TPS262) armaturer i ett design. Takket være armaturens lett avtakbare toppdeksel, kan strålen justeres for å gi direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lamper og er klar til montering, noe som gjør installasjonstiden kortere. EFix innfelt TBS260 kompletterer Philips sitt utvalg av armaturer for generelle belysningsapplikasjoner på kontorer og butikker.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	For montering på normalt antennebare overflater	
Forkobling	HFPI [HF Utøver Intelligent]	Teknisk belysning	
Produktseriekode	TCS260 [EFix surface mounted]	Antall lyskilder	2
Verditrapp	Effekt	Optisk type	Semi-høyglanset optikk, dobbel parabolisk
Innebygd styring	-	Type optisk deksel	-
CE-merke	Ja		

EFix utenpåliggende TCS260

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	35 49 80 W

Mekanikk og innfatning

Avstand, festepunkt (nom.)	1 300 mm
Innfatningsfarge	Hvit
Total lengde	1 541 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I


Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
------------------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH
Fullstendig produktnavn	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH
Full EOC	872790061107600
Lokal kodebeskrivelse	3311094
Bestillingskode	61107600
Materialenr. (12NC)	910402462012
Lokal bestillingskode	3311094
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900611076
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900611076

Målskisse



Product

TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH

