



EFix utenpåliggende TCS260

TCS260 1x35-80W HFPI D6 SI

EFix surface mounted, 1, 35 W, 49 W, 80 W, HF Utøver
Intelligent, Semi-høyglanset optikk, dobbel parabolisk

EFix TL5 armaturserien er et pålitelig, rimelig valg av innovativ belysning som gjør det mulig å spare mye på energi når gamle elektromagnetiske installasjoner erstattes av den nyeste Philips-teknologien. Seriens optiske ytelse samsvarer med de nyeste EN-12464-normene, og sikrer forbedret lyskvalitet i alle bruksområder. Brukt i kombinasjon med høyfrekvent utstyr, kan Philips MASTER TL5-lamper gjøre betydelige energibesparelser. Disse besparelsene kan økes ytterligere ved å bruke en Luxsense dagslyskontroller integrert i armaturen. Det praktiske designet til EFix kombinerer både utenpåliggende (TCS260) og nedhengte (TPS262) armaturer i ett design. Takket være armaturens lett avtakbare toppdeksel, kan strålen justeres for å gi direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lamper og er klar til montering, noe som gjør installasjonstiden kortere. EFix innfelt TBS260 kompletterer Philips sitt utvalg av armaturer for generelle belysningsapplikasjoner på kontorer og butikker.

Produktdata


Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	Teknisk belysning	
Forkobling	HFPI [HF Utøver Intelligent]	Antall lyskilder	1
Produktseriekode	TCS260 [EFix surface mounted]	Optisk type	Semi-høyglanset optikk, dobbel parabolisk
Verditrapp	Effekt	Type optisk deksel	-
Innebygd styring	-		
CE-merke	Ja		

EFix utenpåliggende TCS260

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	35 49 80 W
Mekanikk og innfatning	
Avstand, festepunkt (nom.)	1 300 mm
Innfatningsfarge	Sølvfarget
Total lengde	1 541 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TCS260 1x35-80W HFPI D6 SI
Fullstendig produktnavn	TCS260 1x35-80W HFPI D6 SI
Full EOC	872790061108300
Lokal kodebeskrivelse	3311013
Bestillingskode	61108300
Materialenr. (12NC)	910402462612
Lokal bestillingskode	3311013
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900611083
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900611083

Målskisse



Product
TCS260 1x35-80W HFPI D6 SI

