



# EFix utenpåliggende TCS260

## TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI

EFix surface mounted, 2, 28 W, 54 W, HF Utøver Intelligent, Semi-høyglanset optikk, dobbel parabolisk

EFix TL5 armaturserien er et pålitelig, rimelig valg av innovativ belysning som gjør det mulig å spare mye på energi når gamle elektromagnetiske installasjoner erstattes av den nyeste Philips-teknologien. Seriens optiske ytelse samsvarer med de nyeste EN-12464-normene, og sikrer forbedret lyskvalitet i alle bruksområder. Brukt i kombinasjon med høyfrekvent utstyr, kan Philips MASTER TL5-lamper gjøre betydelige energibesparelser. Disse besparelsene kan økes ytterligere ved å bruke en Luxsense dagslyskontroller integrert i armaturen. Det praktiske designet til EFix kombinerer både utenpåliggende (TCS260) og nedhengte (TPS262) armaturer i ett design. Takket være armaturens lett avtakbare toppdeksel, kan strålen justeres for å gi direkte eller direkte/indirekte belysning. EFix leveres med lamper og er klar til montering, noe som gjør installasjonstiden kortere. EFix innfelt TBS260 kompletterer Philips sitt utvalg av armaturer for generelle belysningsapplikasjoner på kontorer og butikker.

### Produktdata


| Generell informasjon |                               | Brennbarhetsmerke                               |                                           |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lampefamiliekode     | TL5 [TL5]                     | For montering på normalt antennebare overflater |                                           |
| Forkobling           | HFPI [HF Utøver Intelligent]  | Teknisk belysning                               |                                           |
| Produktseriekode     | TCS260 [EFix surface mounted] | Antall lyskilder                                | 2                                         |
| Verditrapp           | Effekt                        | Optisk type                                     | Semi-høyglanset optikk, dobbel parabolisk |
| Innebygd styring     | -                             | Type optisk deksel                              | -                                         |
| CE-merke             | Ja                            |                                                 |                                           |

# EFix utenpåliggende TCS260

| Drift og elektronikk         |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Inngangsspenning             | 220 til 240 V          |
| Effektforbruk                | 28 54 W                |
| Mekanikk og innfatning       |                        |
| Avstand, festepunkt (nom.)   | 1 000 mm               |
| Innfatningsfarge             | Sølvfarget             |
| Total lengde                 | 1 241 mm               |
| Godkjenning og bruksområde   |                        |
| Ingress beskyttelseskode     | IP20 (Fingerbeskyttet) |
| IEC-beskyttelsesklasse       | Sikkerhetsklasse I     |
| Bruksforhold                 |                        |
| Egnet for tilfeldig veksling | Ikke relevant          |

| Produktdata                       |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI |
| Fullstendig produktnavn           | TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI |
| Full EOC                          | 872790061330800            |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3311080                    |
| Bestillingskode                   | 61330800                   |
| Materialenr. (12NC)               | 910402462912               |
| Lokal bestillingskode             | 3311080                    |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                          |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8727900613308              |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                          |
| EAN/UPC – boks                    | 8727900613308              |

## Målskisse



| Product                    |
|----------------------------|
| TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI |

