



EFix TCS260

TCS260 2x35-80W HFPI C6 SI

EFix surface mounted, 2, 35 W, 49 W, 80 W, HF Performer Intelligent, Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetłówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

Dane produktu

Informacje ogólne		Znak CE	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Oznaczenie palności	Tak
Osprzęt	HFPI [HF Performer Intelligent]	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Rodzina produktów	TCS260 [EFix surface mounted]	Dane techniczne oświetlenia	
Tier	Wydańność	Liczba źródeł światła	2
Sterownik wbudowany	-		

EFix TCS260

Typ optyki	Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta
Typ klosza	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	35 49 80 W

Mechanika i korpus

Odległość od punktu zaczipienia (Nom)	1 300 mm
Kolor Korpusu	Srebrny
Całkowita długość	1 541 mm

Certyfikaty i zastosowania


Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCS260 2x35-80W HFPI C6 SI
Pełna nazwa produktu	TCS260 2x35-80W HFPI C6 SI
Full EOC	872790061332200
Kod zamówienia	61332200
Materiał Nr (12NC)	910402463112
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900613322
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900613322

Rysunki techniczne



Product
TCS260 2x35-80W HFPI C6 SI

