



# EFix TPS262

## TPS262 2x28W/830 HFS M2 SMT WH

EFix suspended mounted, 2, 28 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Standard, Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy, Biel

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenia ogólnego w biurach i sklepach.

### Dane produktu



| Informacje ogólne   |                                                            | Oznaczenie ENEC             |                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp    | TL5 [TL5]                                                  | Znak ENEC                   |                                             |
| Osprzęt             | HFS [HF Standard]                                          | Test rozżarzonego drutem    | Temperatura 850°C, czas 5 s                 |
| Rodzina produktów   | TPS262 [EFix suspended mounted]                            | Dane techniczne oświetlenia |                                             |
| Sterownik wbudowany | -                                                          | Liczba źródeł światła       | 2                                           |
| Znak CE             | Tak                                                        | Barwa źródła światła        | 830 barwa ciepło-biała                      |
| Oznaczenie palności | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Typ optyki                  | Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy |

EFix TPS262

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ klosza                           | -                                       |
| Eksplotacja i połączenie elektryczne |                                         |
| Napięcie wejściowe                   | 220 do 240 V                            |
| Zużycie energii                      | 28 W                                    |
| Przewód                              | -                                       |
| Mechanika i korpus                   |                                         |
| Kolor Korpusu                        | Biel                                    |
| Całkowita długość                    | 1 241 mm                                |
| Certyfikaty i zastosowania           |                                         |
| Kod stopnia ochrony                  | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Klasa ochrony IEC                    | Klasa bezpieczeństwa I                  |

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań                    |                                |
| Nadaje się do losowego przełączania Nie dotyczy |                                |
| Dane techniczne produktu                        |                                |
| Nazwa produktu na zamówieniu                    | TPS262 2x28W/830 HFS M2 SMT WH |
| Pełna nazwa produktu                            | TPS262 2x28W/830 HFS M2 SMT WH |
| Full EOC                                        | 872790061345200                |
| Kod zamówienia                                  | 61345200                       |
| Materiał Nr (12NC)                              | 910402465312                   |
| Numerator - Quantity Per Pack                   | 1                              |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie                    | 8727900613452                  |
| Numerator - Packs per outer box                 | 1                              |
| EAN/UPC – Opakowanie                            | 8727900613452                  |

Rysunki techniczne



| Product                        | B      | C        |
|--------------------------------|--------|----------|
| TPS262 2x28W/830 HFS M2 SMT WH | 500 mm | 1 241 mm |

