



# Cabana2 BY150P

## BY150P 1xHPI-P400W-BU IC IP65

Cabana 2, 1, MASTER HPI Plus, 400 W, Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne

Cabana 2 to funkcjonalna oprawa wewnętrzna typu Highbay przeznaczona dla wysokoprężnych lamp wyładowczych. Jest wyposażona w odbłyśnik, który można mocować do modułu bez śrub — za pomocą pomysłowego złącza bagnetowego. Nowatorski zewnętrzny regulator szerokości wiązki pozwala łatwo przestawiać lampę między wiązką wąską i szeroką na miejscu montażu. Zewnętrzne złącze sprawia, że podłączanie do instalacji elektrycznej można wykonać bez otwierania obudowy. Dostępne są dwie wersje oprawy: standardowa do lamp SON i HPI-P oraz okrągła do lamp CDM-TMW.

### Dane produktu

| Informacje ogólne       |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp        | HPI-P [MASTER HPI Plus]                                    |
| Podstawa-nasadka        | E40 [E40]                                                  |
| Wymienne źródło światła | Tak                                                        |
| Osprzęt                 | CONV [Konwencjonalny]                                      |
| W zestawie sterownik    | Tak                                                        |
| Rodzina produktów       | BY150P [Cabana 2]                                          |
| Znak CE                 | Tak                                                        |
| Oznaczenie palności     | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| Oznaczenie ENEC         | -                                                          |
| Test rozżarzoną drutem  | Temperatura 650°C, czas 5 s                                |

| Dane techniczne oświetlenia           |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 4500 K                     |
| Liczba źródeł światła                 | 1                          |
| Barwa źródła światła                  | 745 barwa biała neutralna  |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                            |
| Napięcie wejściowe                    | 230 V (domyślne) lub 240 V |
| Częstotliwość linii                   | 50 Hz                      |
| Zużycie energii                       | 400 W                      |
| Połączenie                            | Szybkozłączka 3-biegunowa  |
| Temperatura                           |                            |
| Zakres temperatur otoczenia           | Od -15°C do +35°C          |

## Cabana2 BY150P

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Materiał Korpusu         | Aluminium |
| Materiał reflektora      | Aluminium |
| Materiał klosza/soczewki | Szyba     |
| Kolor Korpusu            | Czarny    |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kod stopnia ochrony                 | IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK08 [5 J ochrona przed wandalami]                           |
| Klasa ochrony IEC                   | Klasa bezpieczeństwa I                                       |

### Warunki dotyczące zastosowań

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nadaje się do losowego przełączania | Nie dotyczy |
|-------------------------------------|-------------|

### Dane techniczne produktu

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | BY150P 1xHPI-P400W-BU IC IP65 |
| Pełna nazwa produktu            | BY150P 1xHPI-P400W-BU IC IP65 |
| Full EOC                        | 871829105251700               |
| Kod zamówienia                  | 05251700                      |
| Materiał Nr (12NC)              | 910402497112                  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718291052517                 |
| Numerator - Packs per outer box | 1                             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718291052517                 |

### Rysunki techniczne

