



# TCW060

## TCW060 1xTL5-35W HFP

1, TL5, 35 W, HF Performer

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Znak CE	Tak
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s

### Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	1
Typ klosza	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	35 W
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa

### Mechanika i korpus

Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	1 000 mm
Kolor Korpusu	Szary

Całkowita długość	1 515 mm
-------------------	----------

### Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

### Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Tak
-------------------------------------	-----


### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 1xTL5-35W HFP
Pełna nazwa produktu	TCW060 1xTL5-35W HFP
Full EOC	872790063865300
Kod zamówienia	63865300
Materiał Nr (12NC)	910402498912
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900638653

# TCW060

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8727900638653

## Rysunki techniczne



Product	A	B
TCW060 1xTL5-35W HFP	1 000 mm	1 515 mm

