



TCW060

TCW060 2xTL-D18W HFP

TCW060, 2, MASTER TL-D, 18 W, HF Performer

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Rodzina produktów	TCW060 [TCW060]
Znak CE	Tak
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Typ klosza	Pryzmatyczny klosz z poliwęglanu
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	18 W
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	350 mm

Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	660 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL-D18W HFP
Pełna nazwa produktu	TCW060 2xTL-D18W HFP
Full EOC	872790063867700
Kod zamówienia	63867700
Materiał Nr (12NC)	910402499112
Numerator - Quantity Per Pack	1

TCW060

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900638677
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900638677

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCW060 2xTL-D18W HFP	350 mm	660 mm

