



TCW060

TCW060 2xTL-D18W HFP

TCW060, 2, MASTER TL-D, 18 B, HF Performer

TCW060, разработанный для использования в сложных средах, является экономичным, компактным, водонепроницаемый светильник. Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5. Влагозащита уровня IP65 и работа исключительно от электронного устройства делает этот светильник конкурентным, энергосберегающим решением для сырых помещений; при этом его стоимость аналогична стоимости электромагнитных решений. Гибкое потолочное крепление обеспечивает простоту установки и обслуживания.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL-D [MASTER TL-D]
ПРА	HFP [HF Performer]
Код семейства продуктов	TCW060 [TCW060]
Маркировка CE	Да
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Технические характеристики освещения	
Количество источников света	2
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, призматический
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	18 В
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный


Механические компоненты и корпус	
Расстояние до точки фиксации (ном.)	350 мм
Цвет корпуса	Серый
Общая длина	660 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TCW060 2xTL-D18W HFP
Полное название продукта	TCW060 2xTL-D18W HFP
Полный код продукта	872790063867700

TCW060

Код заказа	910402499112
Материал № (12NC)	910402499112
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900638677

Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900638677

Чертеж размеров



Product	A	B
TCW060 2xTL-D18W HFP	350 mm	660 mm

