



TCW060

TCW060 2xTL5-49W HFP

TCW060, 2, TL5, 49 W, HF-Performer

A fokozott igénybevételre tervezett TCW060 gazdaságos, kompakt, por- és páramentes lámpatest. Kifejezetten TL-D és TL5 típusú fényforrásokkal való használatra kialakított változatok rendelhetők. Az IP65 szabványnak megfelelően por- és cseppálló, kizárólag elektronikus szerelvényekkel működő termék versenyképes, energiatakarékos megoldást kínál nedves környezetekben való alkalmazásra, az elektromágneses rendszerekkel azonos költségek mellett. Az egyszerű felszerelésről és karbantartásról egy rugalmas mennyezeti kapocs gondoskodik.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]
Termékcsalád kódja	TCW060 [TCW060]
CE jelölés	Igen
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
Optikai búra típusa	Polikarbonát búra, prizmás
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	49 W
Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk


Mechanika és tokozás	
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	1 000 mm
Ház színe	Szürke
Teljes hossz	1 515 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TCW060 2xTL5-49W HFP
Teljes terméknév	TCW060 2xTL5-49W HFP

TCW060

Full EOC	872790063872100
Rendelési kód	63872100
Cikkszám (12NC)	910402499612
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900638721

Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900638721

Méretezett rajza



Product	A	B
TCW060 2xTL5-49W HFP	1 000 mm	1 515 mm

