



Pacific TCW216

TCW216 2xTL-D36W HFS PI

PACIFIC, 2, MASTER TL-D, 36 W, HF-Performer

A Pacific TCW216 egy funkcionális por-, pára-, ütés- és vandálbiztos lámpatest TL-D vagy TL5 (16 mm) fénycsövekhez. A bura innovatív, beépített rögzítő pontokat tartalmazó szerelési koncepciója szükségtelenné teszi a külső békazárakat. Különböző standard változatok érhetők el. A lámpatest egyedileg vagy sorban szerelhető (átvezetékhez verzió). A rugalmasságot a rögzítőpontok széles választéka illetve a különböző kábelbemeneti lehetőségek biztosítják. A TCW216 függesztve szerelhető a TTX400 sínes rendszerre.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]
Cserélhető fényforrás	Igen
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]
Előtét mellékelve	Igen
Átmenő vezetékezés	-
Termécsalád kódja	TCW216 [PACIFIC]
Robbanásvesélyességi osztály	-
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
Optikai típus	-


Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	36 W
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozó
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Poliészter
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	600 mm
Teljes hossz	1 300 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]

Pacific TCW216

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TCW216 2xTL-D36W HFS PI
Teljes terméknev	TCW216 2xTL-D36W HFS PI
Full EOC	871155910347100

Rendelési kód	10347100
Cikkszám (12NC)	910402607118
Helyi kód	TCW216236HFPI
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559103471
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559103471

Méretezett rajza



Product	A	B
TCW216 2xTL-D36W HFS PI	925 mm	1 300 mm

