



PowerVision

MVF024 HPI-T1000W K 230V NB

Mini300 LED, HPI-T High Wattage, 1000 W, Engstrahlend

PowerVision ist ein leistungsstarker Universalscheinwerfer zur Beleuchtung von Sportanlagen, für die allgemeine Flächenbeleuchtung und zur Beleuchtung von Fassaden. Diese kompakte Leuchte zeichnet sich durch eine blendarme Lichtverteilung mit breitem, mittlerem oder engem Strahlungswinkel aus. Die MHN-LA 2.000 W/842-Lampen garantieren eine natürliche Farbwiedergabe ($R_a = 80$) sowie eine angenehme Atmosphäre ($T_c = 4.200\text{ K}$). Mit MHN-LA 2.000 W/956-Lampen werden die höchsten internationalen CTV-Anforderungen ($R_a = 90$, $T_c = 5.600\text{ K}$) erfüllt. Eine in die Reflektorbaugruppe integrierte Abblendschürze reduziert Streulicht und Blendeffekte auf ein Minimum. Die wetterfeste Konstruktion der Leuchte ist auf eine mühelose Ausrichtung ausgelegt und gleichzeitig reinigungs- und wartungsfreundlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	HPI-T [HPI-T High Wattage]
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]
Produktfamiliencode	BBP300 [Mini300 LED]
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Lichttechnische Daten	
Farbe der Lichtquelle	-
Optik im Außenbereich	Engstrahlend
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V

Energieverbrauch	1.000 W
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	-
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP55 [Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, strahlwassergeschützt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MVF024 HPI-T1000W K 230V NB
Gesamtbezeichnung des Produkts	MVF024 HPI-T1000W K 230V NB
Gesamt-Produktcode	871155954777000

Bestellcode	54777000
Material-Nr. (12NC)	910403031712
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559547770

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559547770

Abmessungsskizzen

